



エアシリンダー  
CDM2XB20-300-M9BWL




ロータリーシリンダー  
CDRB2BWU40-180S



5ポートバルブ

SY5220-S MZ -01



適用チューブ外径：  
φ4, φ6, φ8,  
φ5/32, φ1/4, φ5/16

各アクチュエーターに1個

スピードコントローラ

AS1001FM (φ6)



適用チューブ外径：  
φ3.2, φ4, φ6,  
φ1/8, φ5/32, φ3/16, φ1/4

## ToDo List

### 1. 動作確認 with 手動スイッチング

付属部品の確認

ワンタッチ継手の接続・ウレタンチューブ径の確認 (径の変換など)

### 2. 負荷テスト／速度調整

負荷をつけた場合のアクチュエーター速度の調整

速度調整バルブの追加発注が必要なら行う。